## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# AS 4050.456 自動圧着マシン RC

State: 2025/11/30 (Source: rittal.com/jp-ja)



## AS 4050.456 - 自動圧着マシン RC

様々な断面サイズのリールタイプ絶縁型フェルール端子を加工できる、5連装マガジン付き電 気空圧式自動圧着マシンです。

#### **Features**

品番	AS 4050.456
仕様	タッチスクリーンディスプレイ
	タッチスクリーンによるケーブル断面積の選択
	サポートには最大 23,000 個のスリーブ端子を装着可能。
製品説明	
メリット	 簡単な操作
	絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現
	工具を自動的に交換するため、セットアップ時間を必要としない
	素早い実装が可能
	5通りの接続が可能なので、スリーブ端子を変える必要はありませ
	h
仕様	圧着範囲 0.5 ~ 2.5 mm² (AWG 20~14)
	圧着長さ 8 および 10 mm
	挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
注記:	標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
寸法:	幅: 335 mm
	高さ: 565 mm
	奥行: 485 mm
圧縮空気接続	5.5 バール
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力	16 VA

© Rittal 2025

#### **Features**

圧着	台形圧着
タクトタイム	2 s
1パック	1個
純質量	24.8
総質量	25.4
関税率番号	84624900
EAN	4028177930865
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101

© Rittal 2025