

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.456 自動圧着マシン RC

State: 2026/05/11 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.456 - 自動圧着マシン RC

様々な断面サイズのリールタイプ絶縁型フェルール端子を加工できる、5連装マガジン付き電気空圧式自動圧着マシンです。



Features

品番	AS 4050.456
仕様	タッチスクリーンディスプレイ タッチスクリーンによるケーブル断面積の選択 サポートには最大 23,000 個のスリーブ端子を装着可能。
製品説明	
メリット	簡単な操作 絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現 工具を自動的に交換するため、セットアップ時間を必要としない 素早い実装が可能 5通りの接続が可能なので、スリーブ端子を変える必要はありません
仕様	圧着範囲 0.5 ~ 2.5 mm ² (AWG 20~14) 圧着長さ 8 および 10 mm 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
注記：	標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。

Features

寸法：	幅: 335 mm 高さ: 565 mm 奥行: 485 mm
圧縮空気接続	5.5 バール
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力	16 VA
圧着	台形圧着
タクトタイム	2 s
1パック	1 個
純質量	24.8 kg
総質量	25.4 kg
関税率番号	84624900
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17130101
製品説明	RC crimping machine, insulation stripping and crimping, for processing 5 wire end ferrules