

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.565

CT カuttingターミナル

State: 2026/04/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.565 - CT カuttingターミナル

カuttingセンター、CT カuttingターミナルを使用すると、配線ダクト、ケーブルダクトカバー、サポートレールを正確に切断できます。これらは、一品物の生産や少量生産に特に適しています。



Features

品番	AS 4050.565
仕様	21.5インチ フル HD マルチタッチモニター、i5 プロセッサー搭載の Terra PC-Mini を備えた最新のオペレーティングソリューション 長穴および十字穴のパンチ機能を備えたサポートレール用 1つのパネル内に5サイズの DIN レール 米国バージョン CT H カuttingターミナル
メリット	迅速、正確そして高い信頼のおける作業を実現 取り扱いが簡単です ユーザーフレンドリーかつ安全な操作 切りくずの出ない高性能工具によるきれいな切断面 手動でカットするより大幅に時間を節約できます。 切断の最適化により、非常に低いスクラップ費用を実現 カutting中はエンドストップを自動的に引き込みます
同梱品	CT H カuttingターミナル 操作ユニット

Features

加工可能な材料	スチール アルミニウム 銅 プラスチック
機械オプション	ラベルプリンター 4050.557 トレイシステム 4050.558
インターフェース	RiPanel プロセッシングセンター経由で、EPLAN Pro Panel からデータをインポート CSV リストからのデータインポート
注記：	技術的仕様は予告なく変更される場合があります
設置スペース	幅: 4,000 mm 高さ: 1,850 mm 奥行: 673 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大高さ	100 mm
ケーブルダクトの加工可能な最大幅	125 mm
制御電圧 (DC)	24 V
定格電圧	230 V、単相、60 Hz
マウントレールタイプ	トップハットレール (DIN レール) NS 15 (EN 60 715 準拠) トップハットレール (DIN レール) NS 35/15 (EN 60 715 準拠) トップハットレール (DIN レール) NS 35/7.5 (EN 60 715 準拠) パワーレール NLS-CU 3/10 Cレール 34 x 15 (EN 60 715 に準拠)
適用壁厚 (最大)	2.5 mm
1パック	1 個
純質量	270 kg

Features

総質量	300 kg
関税率番号	84571090