

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

手動油圧パンチャーセット M16 ~
M40

State: 2026/02/11 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.080 - 手動油圧パンチャーセット M16 ~ M40

パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚：2 または 3 mm。

Features

品番	AS 4055.080
仕様	シリンダーへッドは 90° 横に向いていて、360° 回転可能
製品説明	パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚：2 または 3 mm。
メリット	内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
同梱品	手動油圧パンチャー パンチダイス、3 スプリットタイプ 5 個 油圧ねじ 直径 19 mm 油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm 高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm スペーサーブッシュセット (3 分割型) プラスチックケース
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
パンチ直径	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

Features

適用ねじ	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
1パック	1 個
純質量	4.1
総質量	4.16
関税率番号	84678900
EAN	4028177807952
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046