

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.180

パンチダイスセットメートル法

State: 2026/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.180 - パンチダイス セット メートル法 ステンレス用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

Features

品番	AS 4055.180
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品	雌型 5個 雄型 (パンチ) 5個 プラスチックケース
加工可能な材料	ステンレス
適用ねじ	M16 M20 M25 M32 M40
注記：	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください
Max. machinable material thickness, stainless steel / diameter of hole punch / to fit hydraulic screw Model No. / to fit tension screw Model No.	2 mm / 16.2 mm / 4,055,665 / 4,055.632 2 mm / 20.4 mm / 4,055,665 / 4,055.632 2 mm / 25.4 mm / 4,055,665 / 4,055.632 2.5 mm / 32.5 mm / 4,055,663 / 4,055.633 2.5 mm / 40.5 mm / 4,055,663 / 4,055.634
1パック	1 個

Features

純質量	0.849 kg
総質量	1.098 kg
関税率番号	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
製品説明	Splitter hole punch set, metric for stainless steel, round, with triple splitting