## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.700 バスバー 折り曲げ&パンチングユ ニット CW 120-S

State: 2025/11/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



# AS 4055.700 - バスバー 折り曲げ&パンチングユニット CW 120-S

CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ&パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜きができます。内蔵されている精密レーザーは、切断および曲げ加工をやりやすくします。折り曲げ&パンチングユニットは、ワークベンチに簡単に設置できます。





#### **Features**

品番	AS 4055.700	
仕様	電気分度器 長さ用エンドストップ 曲げ刺針 R10 曲げ型	
製品説明	CW 120-S 製品シリーズの折り曲げ&パンチングユニットは、バスバーの曲げ加工や打ち抜き加工に適しています。円形および長穴の打ち抜き加工が可能です。折り曲げ&パンチングユニットは、作業台上に簡単に設置することができます。	
メリット	高い曲げ精度と打ち抜き精度 工具の交換が容易	
材料厚み	12 mm	
打ち抜き加工 / 板幅 (最大)	120 mm	
曲げ加工 / 脚長さ (最小)	50 mm	

© Rittal 2025

## **Features**

U-Bend (min.)	100 mm
Z-Bend (min.)	72 mm
曲げ角度 (最大)	90°
注記:	Z曲げの場合の脚長さは板厚による
曲げる (最大)	120 x 12 mm
打ち抜き加工 (最大)	6.6 x 21.5 mm
機械外形寸法	幅: 700 mm
	高さ: 410 mm
	奥行: 461 mm
設置スペース	幅: 756 mm
	高さ: 426 mm
	奥行: 461 mm
1パック	1個
純質量	64.5
総質量	67.5
関税率番号	84624900
EAN	4028177920668
ETIM 9	EC004303
ETIM 8	EC004303
ECLASS 8.0	36600804

# **Approvals**

Explanations	CE適合宣言書	

© Rittal 2025 3