Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4055.720 電動油圧ポンプ

State: 2025/12/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4055.720 - 電動油圧ポンプ

電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。

Features

品番	AS 4055.720
製品説明	電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。
定格出力	1.3 kW
Filling volume	3.2 l
Working volume	2.2 l
Flow rate (max.)	1.1 l/min
Oil (type)	HLP 46
定格電圧	230 V、50 Hz
定格電流	5.65 A
機械外形寸法	幅: 400 mm
	高さ: 325 mm
	奥行: 335 mm
設置スペース	幅: 402 mm
	高さ: 342 mm
	奥行: 397 mm
許容最大圧力 (p 最大)	700 バール
1パック	1個
純質量	32
総質量	34.5
総質量 ————————————————————————————————————	34.5

© Rittal 2025 2

Features

関税率番号	84138100
EAN	4028177920644
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290

Approvals

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025 3