

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4055.720 電動油圧ポンプ

State: 2026/04/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.720 - 電動油圧ポンプ

電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。



## Features

品番	AS 4055.720
製品説明	電動油圧ポンプは、CW 120-S 製品シリーズの製品の動力に使用します。
定格出力	1.3 kW
Filling volume	3.2 l
Working volume	2.2 l
Flow rate (max.)	1.1 l/min
Oil (type)	HLP 46
定格電圧	230 V、50 Hz
定格電流	5.65 A
機械外形寸法	幅: 400 mm 高さ: 325 mm 奥行: 335 mm
設置スペース	幅: 402 mm 高さ: 342 mm 奥行: 397 mm
許容最大圧力 (p 最大)	700 バール

## Features

---

1パック	1 個
純質量	32 kg
総質量	34.5 kg
関税率番号	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
製品説明	Electro-hydraulic pump suitable for CW 120 – S and hydraulic cylinders

## Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------