## Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





VX 5301.334

グランドプレート モジュール、多 分割型、ブラシストリップ、高密閉 タイプ付き

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION


CLIMATE CONTROL

T INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICE

## VX 5301.334 - グランドプレート モジュール、多分割型、 ブラシストリップ、高密閉タイプ付き VX IT 用

下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。



## **Features**

品番	VX 5301.334
仕様	ツーピース型、ブラシストリップ付き
製品説明	下方からの的確なケーブル引き込みに使用します。互い違いに配置されたブラシを備えたこの特殊なブラシストリップは、ケーブルの引き込みが適切であれば、周囲に対してより高い気密性を提供し、エア コンディショニングをサポートします。二分割形のため、配線済みであっても、このグランドモジュールによるシステムアップが可能です。
材質	モジュールパネル:鋼板 ブラシストリップ:プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー
表面	モジュールパネル:亜鉛メッキ
同梱品	2 x 半モジュールパネル、ブラシストリップ、高密閉タイプ付き 取り付け部品を含む
取り付けについてのご注意	VX IT 内のボトムを完全にふさぐためには、複数のグランドプレート モジュールの組み合わせが必要です。 グランドプレート モジュールは、他の奥行 237.5 mm のグランドモジュールと入れ替えて使用することができます

© Rittal 2025

## **Features**

注記:	グランドプレート モジュール、ブラシストリップ付き (IEC 60 529 による保護等級のアプリケーションには適しません)
寸法:	奥行: 237.5 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT 幅: = 600 mm
1パック	1個
純質量	1.4
総質量	1.56
PCF/VE (Cradle to Gate)	5.9 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177950863
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025