

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.033

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用

State: 2026/04/16 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.033 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式、重量用 VX IT 用

フロント側とリア側の機器取り付け面の間に取り付けます。VX IT の標準型 19 インチ マウンティングレールとダイナミック型 19 インチ マウンティングレール用。



Features

品番	VX 5302.033
製品説明	付属品の取り付けと側面排気のコンポーネントの換気のための側面システム穴。
メリット	必要とされる 19 インチ機器取り付け面間の距離を調整した後に、19 インチ マウンティングレールのシステム穴にはめ込むだけです
用途	フロント側とリア側の 19 インチ機器取り付け面 間の固定に使用します 重い機器を搭載する場合のサポートに使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
耐荷重	2000 N、静的荷重
注記：	有効設置面、各側 35 mm

Features

取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用：機器取り付け面間距離 620/645 mm ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用：機器取り付け 面間距離 600/625 mm
1パック	2 個
純質量	2.18 kg
総質量	2.18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	8.3 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
製品説明	Slide rail, 2 U, permanent installation, heavy duty, for VX IT, for mounting at the front mounting level, to support heavy installed equipment, effective contact surface each side 35 mm