

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3303.600**

**ウォール型クーリングユニット  
トップサーム Blue e**

State: 2026/06/20 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3303.600 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。



## Features

品番	SK 3303.600
仕様	ウォール型
製品説明	冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。
メリット	Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用
材質	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
塗装色	RAL 9007
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ） 穴加工用テンプレート 固定部品

# Features

総冷却能力、DIN EN 14511準拠	冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 0.52 kW 冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 0.6 kW 冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.28 kW 冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.34 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
品番について	納期についてはお問合せ下さい
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.6 A 60 Hz の場合: 2.6 A
起動電流 (最大)	50 Hz の場合: 5.1 A 60 Hz の場合: 6.4 A
風量 (無障害フロー)	外部循環経路: 315 m <sup>3</sup> /h 内部循環経路: 265 m <sup>3</sup> /h
エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz L35 L35	成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.33 成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.46
仕様	ウォール型
寸法:	幅: 280 mm 高さ: 550 mm 奥行: 210 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	外部循環 IP34 内部循環 IP 54
Protection category NEMA	UL Type 12
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 0.17 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO <sub>2</sub> 同等 (CO <sub>2</sub> e): 0.11 t
温度制御	e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)
動作温度範囲	10 °C...50 °C

# Features

---

Operating temperature max @60 Hz 50 °C

---

保管温度範囲 -40 °C...70 °C

---

設定範囲 20 °C...50 °C

---

定格出力 Pel  
定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.39 kW  
定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.41 kW  
定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.45 kW  
定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.47 kW

---

許容最大圧力 (p 最大) 28 バール

---

適用ヒューズ 遮断器/溶断型ヒューズ: 10 A

---

1パック 1 個

---

純質量 18 kg

---

総質量 19 kg

---

関税率番号 84158200

---

ETIM 9 EC000855

---

ETIM 8 EC000855

---

ECLASS 8.0 27180704

---

製品説明 SK Blue e クーリングユニット、ケミカル仕様、0.52 kW、230 V、ステンレス、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行：  
280x550x210 mm

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals	30 - KC Korea UL + C-UL (listed) UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
-----------	---

---

Explanations	CE適合宣言書 Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	---