Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.











VX 5302.103 482.6 mm (19インチ) 標準型マウン

ティングレール

State: 2025/10/29 (Source: rittal.com/jp-ja)



VX 5302.103 - 482.6 mm (19インチ) 標準型マウンティングレール VX IT 用

インチ仕様の機器取り付け面の構築、あるいはインチ仕様の部分実装に適しています。この L 形タイプは、19インチシステム穴に直接固定されるすべての一般的なサーバーシステムの取り付けキットのマウントを可能にします。

Features

品番	VX 5302.103
仕様	VX IT 標準型 19インチ マウンティングレール用
製品説明	インチ仕様の機器取り付け面の構築、あるいはインチ仕様の部分実装に適しています。この L 形タイプは、19インチシステム穴に直接固定されるすべての一般的なサーバーシステムの取り付けキットのマウントを可能にします。
メリット	両方向の U 数表記も含まれる 前面および側面にある高さユニット (U) ピッチのシステム穴によ り、ケーブリングを構造化するためのケーブルガイドエレメント の、高さユニット (U) に即した実装が可能になります
仕様	側面には丸穴と四角穴が U ピッチで 機器取り付け面内や、それを収納するフレーム類との等電位化は、 固定部品経由で行われます 標準規格 EIA 310 E に準拠した U 高さのセンター固定を含むインチ 仕様固定穴
用途	VX IT のエンクロージャー (ハウジング) システム内にインチ仕様の 機器取り付け面を構築するために使用します
材質	鋼板、2 mm
表面	下塗り

© Rittal 2025

Features

RAL 9005 取り付け部品を含む
取り付け部品を含む
リア
21インチ〜24インチの機器取り付け幅は、適切な固定方法および ハウジングサイズを選択することにより実現可能です
固定するには、クロスビームと奥行きレールまたはマウンティング ブラケットとの組み合わせが必要になります さまざまな取り付けオプションの使用は、それぞれのハウジング寸 法に依存します
高さ: = 24 U
2個
5
5.24
19.9 kg CO2 eq (Cat B)
カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
73269098
4028177955417
EC002620
27189261

© Rittal 2025 3