

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5303.114

# ネットワークラック/サーバーラック VX IT

State: 2026/04/18 (Source: [rittal.com/jp-ja](https://www.rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5303.114 - ネットワークラック/サーバーラック VX IT 通気型ドア付き、標準型 19インチ マウンティングレール 付き

VX IT ネットワークラック / サーバーラック、通気型、室内空調用。奥行き方向に取り付け位置を変更できる 19インチ マウンティングレール付き標準仕様 19インチ内装。様々なサイズが用意されています。



## Features

品番	VX 5303.114
仕様	通気型 標準仕様 19 インチマウンティングレール付き
材質	鋼板製 アルミニウム フロントドア：アルミ製、1.25 mm リアドア：鋼板製、1.5 mm

# Features

表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：塗装処理 リアドアおよびトップパネル：浸漬下塗り、静電粉体塗装 フロントドア：アルミ製、アルマイト処理 / 塗装処理
General colour	RAL 7035
塗装色	キャビネットフレーム、リアドアおよびトップパネル：RAL 7035 フロントドア：垂直プロファイル(フレーム)は銀色、水平プロファイル(フレーム)はRAL 9005 内装、通気用パンチングメタル(フロント)：RAL 9005 取っ手とヒンジ：RAL 9005
同梱品	VX エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き アルミ & 鋼板製フロントドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85%)、180°ヒンジ付き 鋼板製リアドア、通気型(パンチングメタルの開口率約 85%) フロント & リアにロック：シリンダー錠および安全ロック 3524 E 用クイックハンドル 19インチマウンティングレール トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレートを持ち上げるスペーサー(高さ 50 mm)、自然換気に使用します(同梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。 12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き(同梱付属品) 25 x トルクスねじ、導電性(付属品) IPPCパレット トップパネル、多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能 鋼板ドア、通気型、1枚型、130°ヒンジ付き
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 800 mm
高さ単位(ユニット)	24 U

# Features

19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	150 mm / 520 mm
Instalation position in 19" area	フロントおよびリア
取り付け面間隔 (出荷時の状態において)	520 mm
19インチ固定	クロスビームに上下部をねじ留めします
仕様	標準仕様
仕様 (トップパネル)	多分割型。両側に奥行き方向のケーブル引き込み口付き、ファンプレートを取り付けることが可能
フロントドアの仕様	アルミ & 鋼板製ドア、通気型、1枚型、180°ヒンジ付き
仕様 (マウンティングレール)	VX IT 内の標準型 19インチ マウンティングレール
仕様 (ボトム)	オープン型
19インチ機器取り付け面の仕様	フロントおよびリア
マウンティングレールの位置	前後に 19インチ機器取り付け面付き
耐荷重	8,000 N
UL 2416 による、エンクロージャーごとの最大耐荷重 (静荷重)	8,000 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	鋼板製
1パック	1個
純質量	57 kg
総質量	67.5 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	166.3 kg CO2 eq (Cat B)

## Features

---

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	VX IT, 19" mounting angles, standard, front and rear, vented, WHD: 800 x 1200 x 800 mm, 24 U

---

## Approvals

---

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書

---