

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3311.160

## エアガイド キット

State: 2026/05/13 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3311.160 - エアガイド キット LCP ハイブリッド用

エアガイド キットは、大きな圧力損失もなく、空気の流れを LCP ハイブリッドの熱交換器へ導きます。

## Features

品番	SK 3311.160
製品説明	エアガイド キットは、19インチ マウントフレームの後方上下に取り付ける、2枚の差し込み式金属板で構成されています。この金属板は、19インチ マウントフレームの上部や下部に取り付けられているIT機器からの気流を、最小の圧力損失でLCPハイブリッドの熱交換器に導くために役立ちます。エアバッフルプレートは、19インチ マウントフレームの取り付け奥行きレール間に取り付けます。幅 600 mmあるいは800 mmのエンクロージャー内への取り付けが可能です。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
寸法：	幅: 529 mm 高さ: 110 mm
1パック	2 個
純質量	2.2 kg
総質量	2.32 kg
関税率番号	73269098
ETIM 9	EC000331
ETIM 8	EC000331

# Features

---

ECLASS 8.0

27180712

---

製品説明

SK Air routing kit, two plug-in sheet steel plates for air routing, for LCP Hybrid, for width: 600/800 mm, WxH: 529x110 mm