

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式

State: 2026/05/23 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式 VX IT 用

19インチ架装面への取り付け用。

Features

| | |
|-------------------------|--|
| 品番 | DK 5501.400 |
| 製品説明 | 付属品の固定とアクティブなコンポーネントの換気のためのシステム穴。 |
| 用途 | 19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します |
| 材質 | 鋼板製 |
| 表面 | 亜鉛めっき |
| 同梱品 | 取り付け部品を含む |
| 長さ | 150 mm |
| 取り付け方法 | 標準型 19インチ マウンティングレール用 ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用 |
| 耐荷重 | 300 N、静的荷重 |
| 1パック | 2 個 |
| 純質量 | 0.62 kg |
| 総質量 | 0.703 kg |
| PCF/VE (Cradle to Gate) | 2.6 kg CO2 eq (Cat B) |
| PCF クラス分けに関する注記 | カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます |
| 関税率番号 | 73269098 |

Features

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings