
### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.







# DK 5501.400 シャシーガイド、高さ2U、固定式

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



## DK 5501.400 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式 VX IT

#### 用

19インチ架装面への取り付け用。

#### **Features**

品番	DK 5501.400
製品説明	付属品の固定とアクティブなコンポーネントの換気のためのシステ ム穴。
用途	19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	150 mm
取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用
	ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
耐荷重	300 N、静的荷重
1パック	2個
純質量	0.62
総質量	0.703
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098

© Rittal 2025

#### **Features**

EAN	4028177678958
E-Number Sweden	E7239598
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025