

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.400

シャシーガイド、高さ 2 U、固定式

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.400 - シャシーガイド、高さ 2 U、固定式 VX IT 用

19インチ架装面への取り付け用。

Features

品番	DK 5501.400
製品説明	付属品の固定とアクティブなコンポーネントの換気のためのシステム穴。
用途	19インチ機器取り付け面への取り付けに使用します
材質	鋼板製
表面	亜鉛めっき
同梱品	取り付け部品を含む
長さ	150 mm
取り付け方法	標準型 19インチ マウンティングレール用 ダイナミック型 19インチ マウンティングレール用
耐荷重	300 N、静的荷重
1パック	2 個
純質量	0.62 kg
総質量	0.703 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73269098

Features

ETIM 9

EC002620

ECLASS 8.0

27189261

製品説明

DK Slide rail, 2 U, D: 150 mm, 30 kg, static, For a 482.6 mm (19") attachment level, static installation, for 482.6 mm (19") system punchings