

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3318.600 チラー トップサーム

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3318.600 - チラー トップサークル 1 ~ 4 kW

ルーフ型ないしスタンドアローン型トップサークルチラーは、フレキシブルでコンパクトです。これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。ナノコーティングの凝縮器は、標準仕様です。

Features

品番	SK 3318.600
仕様	省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント 液体用ポンプ
メリット	マイコン制御による正確な温度コントロール アラーム出力用無電位接点 周波数マルチ対応なので国際的
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済みユニット本体 機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 44 (電気系統)
総冷却能力 Tw10 / Tu32	冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 0.8 kW 冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 0.9 kW
総冷却能力 Tw18 / Tu32	冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 1 kW 冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 1.1 kW
風量 (無障害フロー)	50 Hz の場合: 900 m ³ /h 60 Hz の場合: 900 m ³ /h
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz

Features

寸法 :	幅: 600 mm 高さ: 400 mm 奥行: 430 mm
温度制御	マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
動作温度範囲	10 °C...43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)	10 °C...30 °C
温度ヒステリシス	± 2 K
冷媒/冷却剤	冷媒: R134a 量: 0.975 kg 地球温暖化係数 (GWP): 1,430 CO2 同等 (CO2e): 1.39 t
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 0.69 kW 60 Hz の場合: 1.07 kW
定格電流 最大	50 Hz の場合: 5.1 A 60 Hz の場合: 5.6 A
水循環経路	密閉型
水配管接続	G ½ インチめねじ
冷却回路数	1
1パック	1 個
純質量	47
総質量	48
関税率番号	84186900
EAN	4028177351134
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516

Features

ECLASS 8.0

27180713

Approvals

Explanations

CE適合宣言書