Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





DK 5501.655

ユニットテーブル、固定式

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5501.655 - ユニットテーブル、固定式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm (19インチ) の架装面の間の強固な組み込み用。

Features

品番	DK 5501.655
メリット	時間の節約になる工具不要のワンマン組み立て
用途	奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質	鋼板製
 表面	
	RAL 9005
同梱品	取り付け部品を含む
取り付け方法	前後に 482.6 mm (19インチ) L 形マウンティングレール 前後に 482.6 mm (19インチ) マウントフレーム
用途	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 50 kg.
耐荷重	50 kg
寸法:	幅: 484 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TE TX CableNet
取り付け面間隔	400 - 600 mm
1パック	1個

© Rittal 2025

Features

純質量	4.5
総質量	4.82
PCF/VE (Cradle to Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679092
E-Number Sweden	E7239587
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3