

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3320.600

## チラー トップサーム

State: 2026/05/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3320.600 - チラー トップサーム 1 ~ 4 kW

ルーフ型ないしスタンドアロン型トップサームチラーは、フレキシブルでコンパクトです。これらは、水冷式熱交換器などへ送る、冷却水の経済的な中央冷却を可能にします。ナノコーティングの凝縮器は、標準仕様です。

## Features

品番	SK 3320.600
仕様	省スペースかつモジュール式構造の冷却用コンポーネント 液体用ポンプ
メリット	マイコン制御による正確な温度コントロール アラーム出力用無電位接点 周波数マルチ対応なので国際的
塗装色	RAL 7035
同梱品	疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー 配線済みユニット本体 機能図および配線図を含む多言語ドキュメンテーション
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 44 (電気系統)
総冷却能力 Tw10 / Tu32	冷却能力 Tw10 Tu32 / 50 Hz: 2.7 kW 冷却能力 Tw10 Tu32 / 60 Hz: 3 kW
総冷却能力 Tw18 / Tu32	冷却能力 Tw18 Tu32 / 50 Hz: 3 kW 冷却能力 Tw18 Tu32 / 60 Hz: 3.4 kW
総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35	冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 2.6 kW 冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 3.3 kW
風量 (無障害フロー)	50 Hz の場合: 1,785 m <sup>3</sup> /h 60 Hz の場合: 1,785 m <sup>3</sup> /h

# Features

定格電圧	400 V、三相、50 Hz 460 V、三相、60 Hz
寸法：	幅: 602 mm 高さ: 676 mm 奥行: 645 mm
温度制御	マイクロコントローラー制御 (工場出荷時の設定 +20 °C)
動作温度範囲	10 °C...43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)	10 °C: 30 °C
温度ヒステリシス	± 2 K
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 1.2 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO2 同等 (CO2e): 0.75 t
流量 (冷却媒体)	50 Hz の場合: 20 l/min
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 2.03 kW 60 Hz の場合: 2.67 kW
定格電流 最大	50 Hz の場合: 4.05 A 60 Hz の場合: 4.35 A
エネルギー消費効率 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511	2.53
水循環経路	開放型
水配管接続	G ½ インチめねじ
冷却回路数	1
タンク	材質: プラスチック製 PP 量: 30 l
1パック	1 個

# Features

---

純質量	88 kg
総質量	98 kg
関税率番号	84186900
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713
製品説明	SK Chiller TopTherm, standalone, open, 2.6/3.3 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, WHD: 602 x 676 x 645 mm

# Approvals

---

Explanations	CE適合宣言書 Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	---