Rittal - The System.

Faster - better - everywhere.





DK 5501.715 ユニ<u>ットテーブル、</u>引き出し式

State: 2025/12/19 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 5501.715 - ユニットテーブル、引き出し式 VX IT, TS IT, TE, TX CableNet 用

2つの482.6 mm (19インチ) の架装面の間の取り付け用。



Features

品番	DK 5501.715
製品説明	2つの19インチ機器取り付け面間 (それぞれの 19インチマウンティングレールあるいは 19インチマウントフレーム) の取り付けに使用します。
メリット	エンクロージャー前側から、工具不要、短時間で組み立て可能 セルフロック 引き出し用
用途	奥行き可変式 (個々の取り付け面間距離に適合させるため)
材質	鋼板製
表面	テーブル:塗装済み スライドレール / 取り付けキット:亜鉛めっき
塗装色	RAL 9005
同梱品	スロット付きユニットテーブル 取り付けキット付きスライドレール 取り付け部品を含む

© Rittal 2025

Features

用途	For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
耐荷重	100 kg
寸法:	幅: 419 mm 奥行: 500 mm
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TE
取り付け面間隔	400 - 600 mm
1パック	1個
純質量	6.7
総質量	7
PCF/VE (Cradle to Gate)	26.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB:PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に 基づいて概算されます
関税率番号	73269098
EAN	4028177679153
E-Number Sweden	E7239596
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025