

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5507.170

ネットワークラック/サーバーラック TS IT

State: 2026/06/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5507.170 - ネットワークラック/サーバーラック TS IT 透視ドア付き、セットアップ仕様、19インチ スウィング フレーム付き

TS IT 密閉型。エンクロージャー用空調設備の使用に適しています。実用的な装備を含むセットアップ仕様。19インチ大型スイングフレーム付き19インチ内装。130°開くことにより19インチコンポーネントの背面への直接アクセスを可能にします。

Features

品番	DK 5507.170
材質	鋼板製 アルミニウム ベース コーナーピース：鋼板 ベース トリムパネル、前後：鋼板 コーナーおよび連結部カバープラスチック 透視ドア：単層安全ガラス、3 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り 内装：浸漬下塗り ドア、リアパネルおよびトップパネルは、浸漬下塗り、粉体塗装
General colour	RAL 7035
塗装色	ハウジングフレーム、フラットパーツおよび内部実装RAL 7035 ベース：RAL 9005

Features

同梱品

TS 8 エンクロージャーフレーム、ドアおよびトップパネル付き
アルミニウム透視ドア、フロント（180°）、シリンダー錠およびセ
キュリティーロック3524 E付きクイックハンドル付き
鋼板製リアパネル

トップパネル、多分割型、取り外し可能。奥行き方向に、サイドか
らのケーブル引き込みが可能で、カバーがしてあるファンモジュ
ール用カットアウト付き。

ボトムホルダー

グラウンドプレート、ワンピース型、通気孔付き、後方にケーブルエ
ントリー付き

大型スイングフレーム、サイドトリムパネル付き、19インチラック
仕様機器をラック全高にわたり取り付け可能、130°

サイドパネル、ワンピース型、施錠可能

VX ベースシステムベース、100 mm、通気型

ベース コーナーピースとサイドのトリムパネルはねじ留めされて
います

前後用のベース トリムパネルおよびコーナーカバーと連結部カ
バーは同梱されています

4 x レベル調整脚 M12 およびベースアダプター (付属品)

トップパネルにあるファン用カットアウト上にあるカバープレート
を持ち上げるスペーサー (高さ 50 mm)、自然換気に使用します (同
梱付属品)。カットアウトの無いタイプには必要ありません。

12 x 19インチファスナー、高さ 1U、導電機能付き (同梱付属品)

50 x トルクスねじ、導電性 (付属品)

エンクロージャー奥行き方向の外側実装面用ケーブルクランプレー
ル (ハンマーヘッド形) : 4 本 (付属品)

10 x ケーブルガイドリング (金属製)、125 x 65 mm (同梱付属品)

中央アース接続ポイントを使用しての等電位化用接続アクセサ
リー、取り付け済み

IPPCパレット

寸法：

幅: 800 mm

高さ: 2,000 mm

奥行: 800 mm

Features

高さ単位(ユニット)	40 U
高さ単位(ユニット)	40 U
高さ、ベース含む	2,100 mm
19インチ 機器取り付け面前の作業空間を十分に確保 (フロント側 / リア側)	147 mm
Design doors	リアパネル
19インチ機器取り付け面の仕様	19インチスウィングフレーム、取り付け済み
耐荷重	1,500 N
注記：	設置場所や設置方式によっては、ドア開角度が表示と異なる場合があります。
基材	アルミニウム
1パック	1 個
純質量	152.2 kg
総質量	159.5 kg
関税率番号	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
製品説明	TS IT, 19" swing frame, glazed door, WHD: 800 x 2000 x 800 mm, 40 U, pre-configured

Approvals

Approvals	C-UR
-----------	------

Approvals

Explanations

CE適合宣言書