

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3335.960

VX25 トップサーモチラー

State: 2026/01/16 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3335.960 - VX25 トップサーモ チラー 8 - 20 kW

VX25 トップサーモ チラーは小型で、様々な用途に使用できます。チラーとエンクロージャーは完璧に調和します。最小限の設置面積、効率の向上、そして、量産品であるため短納期を実現。



Features

品番	SK 3335.960
製品説明	VX25 トップサーモ チラーは小型で、様々な用途に使用できます。チラーとエンクロージャーは完璧に調和します。最小限の設置面積、効率の向上、そして、量産品であるため短納期を実現。
メリット	4つの出力クラス (冷却能力) に対し、エンクロージャーサイズは1つ CO2 フットプリントを最大 35% 削減 マイクロチャンネル技術の応用による冷媒量の削減 遠隔監視 (モニタリング) 機能は、ベーシックユニットにも搭載されています 統合された安全機能により、安全性を強化 わずかなスペースで設置可能 充実したサービス
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
同梱品	配線済みユニット一式、サイドパネルおよびドア付き
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 44 (電気系統)

Features

総冷却能力 (DIN EN 14511 に準拠) Tw18 / Tu35	冷却能力 Tw18 Tu35 / 50 Hz: 19.4 kW 冷却能力 Tw18 Tu35 / 60 Hz: 21.2 kW
風量 (無障害フロー)	50 Hz の場合: 6,000 m ³ /h 60 Hz の場合: 7,200 m ³ /h
定格電圧	400 V、三相、50 Hz 460 V、三相、60 Hz
寸法:	幅: 808 mm 高さ: 2,238 mm 奥行: 608 mm
注記:	定期的な気密試験は法的に定められてはいません。
騒音レベル	75.6 dB(A)
温度制御	e コントローラー (工場出荷時の設定 +18 °C)
動作温度範囲	10 °C...43 °C
使用温度範囲 (冷却媒体)	10 °C...25 °C
温度ヒステリシス	± 1 K
冷媒/冷却剤	冷媒: R-513A 量: 2.9 kg 地球温暖化係数 (GWP): 631 CO ₂ 同等 (CO ₂ e): 1.83 t
ポンプ圧力	50 Hz の場合: 2.3 バール 60 Hz の場合: 3.6 バール
消費電力、冷却媒体用ポンプ 50/60 Hz	1.35 / 1.93
流量 (冷却媒体)	50 Hz の場合: 55 l/min 60 Hz の場合: 60 l/min
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 9.58 kW 60 Hz の場合: 11.9 kW

Features

定格電流 最大	50 Hz の場合: 19.1 A 60 Hz の場合: 19.45 A
エネルギー消費効率 (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511	2.5
水配管接続	R 1" インチめねじ
冷却回路数	1
タンク	材質: プラスチック製 PP 量: 75 l
動作質量	380 kg
1パック	1 個
純質量	262.5
総質量	298.5
関税率番号	84186900
EAN	4028177953482
ETIM 9	EC002516
ETIM 8	EC002516
ECLASS 8.0	27180713

Approvals

Explanations	Declaration of conformity - F-gas regulation
--------------	--