

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7030.110 CMC III センサー

State: 2026/04/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7030.110 - CMC III センサー

CMC III 温度センサー

Features

品番	DK 7030.110
仕様	温度センサー
メリット	プラグアンドプレイによる早い接続と自動認識 給電は、CANバスインターフェース経由で行われます。
用途	IT、工業と産業、建築技術におけるエンクロージャの監視。 IT環境にあるエンクロージャ、ルームおよびコンテナを監視します。
機能方法	設定は、CMC III プロセッシングユニット、あるいは、IoT インターフェース経由でできます。 CMC III 温度センサーは、エンクロージャ内の気温を監視します。 アクティブ エアフローの場合は、ハウジングに組み入れられているセンサーを使用することができますが、アクティブ エアフローのないアプリケーションの場合は、付属の外付けNTCセンサーを接続する必要があります。 外部センサーの測定範囲：-40 °C ~ +80 °C
材質	プラスチック フロント側：光沢仕上げ エンクロージャ：テクスチャー
塗装色	フロント側：RAL 9005 エンクロージャ：RAL 7035

Features

同梱品	センサー マウンティングプレート 取り付け部品を含む 外部温度センサー、接続ケーブルとプラグ付き NTCセンサー、長さ1.80 m 最長ケーブル長さ2 m
CANバスへの接続	直接
インターフェース	2 x RJ45 CANバス ポート
IoT インターフェースごとの最多 ログイン数	32
PU コンパクト最多ログイン数	4
PU 最多ログイン数	32
PDU 最多ログイン数	16
測定方法	内部のNTC抵抗 外部のNTC抵抗
寸法：	幅: 80 mm 高さ: 30 mm 奥行: 40 mm
動作温度範囲	0 °C...55 °C
湿度(結露無きこと)	5...95 %
1パック	1 個
純質量	0.18 kg
総質量	0.18 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0.8 kg CO2 eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリ-B：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	90269000
ETIM 9	EC002627
ECLASS 8.0	27189253
製品説明	DK CMC III Temperature sensor, WHD: 80x28x40 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書
