

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SK 3366.545**

**ウォール型クーリングユニット  
トップサーム Blue e**

State: 2026/05/22 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3366.545 - ウォール型クーリングユニット トップサー ム Blue e 0.3 ~ 4 kW

エネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。300 W から 4000 W までの冷却能力を有し、1000 W 以上のタイプには電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。「横型」および「薄型」の特殊形体もご用意できます。



## Features

|      |                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 品番   | SK 3366.545                                                                                    |
| 仕様   | ウォール型<br>薄型                                                                                    |
| 製品説明 | 冷却能力 300 W ~ 4000 W までのエネルギー効率に優れている Blue e ウォール型クーリングユニット。1000 W 以上のタイプには、電気式凝縮水蒸発器が内蔵されています。 |
| メリット | Blue e IoT アダプター経由で、IoT インターフェースとネットワーク化が可能。冷却能力 500 W 以上の e-コンフォートコントローラー付きクーリングユニット用         |
| 材質   | 鋼板製                                                                                            |
| 塗装色  | RAL 7035                                                                                       |

# Features

|                                    |                                                                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 同梱品                                | 配線済み（差し込み式ターミナルストリップ）<br>穴加工用テンプレート<br>固定部品<br>凝縮水自動気化装置が装備されています<br>取り付け方式「全埋め込み取り付け」用固定部品<br>疎水性 RiNano コーティング付きコンデンサー        |
| 総冷却能力、DIN EN 14511準拠               | 冷却能力 L35 L35 / 50 Hz: 1.25 kW<br>冷却能力 L35 L35 / 60 Hz: 1.25 kW<br>冷却能力 L35 L50 / 50 Hz: 0.8 kW<br>冷却能力 L35 L50 / 60 Hz: 0.92 kW |
| 定格電圧                               | 400 V、三相、50 Hz<br>460 V、三相、60 Hz                                                                                                |
| 品番について                             | クーリングユニットを表面取り付けする場合は、トリムフレーム 3377.000 とそれに含まれる固定部品を使用することで、取り付けることができます。この製品はクーリングユニットに統一感のある外観を提供します。                         |
| 定格電流 最大                            | 50 Hz の場合: 1.9 A<br>60 Hz の場合: 1.8 A                                                                                            |
| 起動電流（最大）                           | 50 Hz の場合: 6 A<br>60 Hz の場合: 6 A                                                                                                |
| 風量（無障害フロー）                         | 外部循環経路: 910 m <sup>3</sup> /h<br>内部循環経路: 860 m <sup>3</sup> /h                                                                  |
| エネルギー効率比 (EER) 50/60 Hz<br>L35 L35 | 成績係数 L35 L35 (EER) 50 Hz: 1.56<br>成績係数 L35 L35 (EER) 60 Hz: 1.39                                                                |
| 仕様                                 | ウォール型                                                                                                                           |
| 特殊フォーム                             | 薄型                                                                                                                              |
| 寸法：                                | 幅: 435 mm<br>高さ: 1,590 mm<br>奥行: 205 mm                                                                                         |

# Features

|                          |                                                                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 保護等級、EN 60 529 に準拠       | 外部循環 IP34<br>内部循環 IP 54                                                                                                       |
| Protection category NEMA | UL Type 12                                                                                                                    |
| 冷媒/冷却剤                   | 冷媒: R-513A<br>量: 0.7 kg<br>地球温暖化係数 (GWP): 631<br>CO2 同等 (CO2e): 0.44 t                                                        |
| 温度制御                     | e-コンフォートコントローラー (工場出荷時設定 +35 °C)                                                                                              |
| 動作温度範囲                   | 10 °C...55 °C                                                                                                                 |
| 保管温度範囲                   | -40 °C...70 °C                                                                                                                |
| 設定範囲                     | 20 °C...50 °C                                                                                                                 |
| 定格出力 Pel                 | 定格消費電力 L35 L35/50 Hz: 0.7 kW<br>定格消費電力 L35 L35/60 Hz: 0.8 kW<br>定格消費電力 L35 L50/50 Hz: 0.8 kW<br>定格消費電力 L35 L50/60 Hz: 0.92 kW |
| 許容最大圧力 (p 最大)            | 28 バール                                                                                                                        |
| 適用ヒューズ                   | 変圧器保護スイッチ: 2 A                                                                                                                |
| 1パック                     | 1 個                                                                                                                           |
| 純質量                      | 50 kg                                                                                                                         |
| 総質量                      | 58.5 kg                                                                                                                       |
| 関税率番号                    | 84158200                                                                                                                      |
| ETIM 9                   | EC000855                                                                                                                      |
| ETIM 8                   | EC000855                                                                                                                      |
| ECLASS 8.0               | 27180704                                                                                                                      |

# Features

---

## 製品説明

SK Blue e クーリングユニット、ウォール型、薄型、1.25 kW、400  
～460 V、三相、50/60 Hz、鋼板製、幅x高さx奥行：  
435x1590x204 mm

# Approvals

---

## Explanations

CE適合宣言書

Declaration of conformity - F-gas regulation