


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3378.200 液体冷却装置

State: 2026/03/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3378.200 - 液体冷却装置 LCP ラック インダストリアル

TS 8連結システム内の水冷式熱交換器、有効冷却電力：10 kW。

Features

品番	SK 3378.200
仕様	水配管部品は銅/黄銅(Cu/CuZn)製
製品説明	TS 8 連結型システム中の水冷式熱交換器。奥行き600あるいは800 mm、高さ2000 mmのTS 8 エンクロージャーに適用。両側へ空気を排出する場合は片側 5 kWずつ、あるいは片側にのみ空気を排出する場合は 10 kWが可能です。機器への上方または下方への多様な水配管接続に対応。
塗装色	RAL 7035
同梱品	端子台に配線 フロントドア
冷却能力	L 35 W 10 (2000 l/h 時): 9.5 kW
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
定格出力 Pel	50 Hz の場合: 350 W 60 Hz の場合: 350 W
定格電流 最大	50 Hz の場合: 2.65 A 60 Hz の場合: 2.62 A
許容最大圧力 (p 最大)	1 - 6 バール
電源接続	端子台結線方式
デューティサイクル	100 %
冷却剤	水（仕様についてはお問合せ下さい）

Features

送水温度	7 °C...30 °C
水配管接続	G ¾ インチめねじ
動作温度範囲	5 °C...70 °C
注記：	側面からのねじ締めで連結可能
寸法：	幅: 300 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
騒音レベル	60 dB(A)
適用ヒューズ	遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
設定範囲	20 °C...55 °C
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
1パック	1 個
純質量	118 kg
総質量	128 kg
関税率番号	84186900
ECLASS 8.0	27180712
製品説明	SK Liquid Cooling Package, Air/water heat exchanger in TS 8 baying system, 9.5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Water-carrying parts: copper/brass , WHD: 300 x 2000 x 600 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書