


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950 LED ライトストリップ

State: 2026/01/20 (Source: [ittel.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED ライトストリップ CMC III用

ネットワークラック / サーバーラック内の、カラーによるステータス表示に使用します。エラーが発生すると、バーライトのカラーは設定に応じ、切り替わります。



Features

| | |
|------|--|
| 品番 | IT 7030.950 |
| 製品説明 | ネットワークラック / サーバーラック内の、色によるステータス表示に使用します。エラーが発生すると、バーライトのカラーは設定に応じ、切り替わります。 |
| メリット | RGB LED バーライトを 24V (DC) 電源ユニットに直接接続することによるスタンドアローン稼働 内蔵のマグネット式固定具が実装作業を楽にします |
| 機能方法 | CMC III を介して操作・作動 CMC III I/O ユニットの 4 つあるリレー接続箇所のうちの 3 つを介して接続します プロセッシングユニット / コンパクトのアラームリレーを介して接続します、カラーチェンジ付き CMC III 電源ユニットに直接接続します LED バーライトの 3 本の接続ケーブルはそれぞれ、赤、緑、青の三原色を制御します。2 色または 3 色が同時に制御すると、対応する二次色も生成できます。センサーの警告またはアラームへのリンクは、CMC III システム内のタスクリンクを介して作成されます。 |

Features

| | |
|-------------|--|
| 材質 | アルミニウム プラスチック |
| 同梱品 | LED ライトストリップ、マグネット式固定具を含む 接続ケーブル 0.1 m 延長ケーブル 2.4 m、CMC III I/O ユニット用のプラグが 4 つ付いて います |
| Ballast | 電圧フリー電子安定器 |
| 可能な連結 | コネクタ経由で給電 ドアスイッチ 直接配線(照明の連結に) |
| 光源 | LED |
| 保護等級 | I (アース線) |
| 照明器具、取り付け方式 | ねじ固定式 |
| DC の場合 | 1.1 A |
| 寸法： | 幅: 18 mm 高さ: 1,830 mm 奥行: 24.2 mm |
| ソケット | D、Schuko (タイプF、CEE 7/4) |
| 定格電圧 | 24 V (DC) |
| 仕様 (コンセント) | D、Schuko (タイプF、CEE 7/4) |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 1 |
| 総質量 | 1.28 |
| 関税率番号 | 85311095 |
| EAN | 4028177951563 |

Features

ETIM 9 EC000321

ECLASS 8.0 27189241