

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7030.950

LED ライトストリップ

State: 2026/06/01 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7030.950 - LED ライトストリップ CMC III用

ネットワークラック / サーバールック内の、カラーによるステータス表示に使用します。エラーが発生すると、バーライトのカラーは設定に応じ、切り替わります。



Features

品番	IT 7030.950
製品説明	ネットワークラック / サーバールック内の、色によるステータス表示に使用します。エラーが発生すると、バーライトのカラーは設定に応じ、切り替わります。
メリット	RGB LED バーライトを 24V (DC) 電源ユニットに直接接続することによるスタンドアローン稼働 内蔵のマグネット式固定具が実装作業を楽にします
機能方法	CMC III を介して操作・作動 CMC III I/O ユニットの 4 つあるリレー接続箇所の中の 3 つを介して接続します プロセッシングユニット / コンパクトのアラームリレーを介して接続します、カラーチェンジ付き CMC III 電源ユニットに直接接続します LED バーライトの 3 本の接続ケーブルはそれぞれ、赤、緑、青の三原色を制御します。2 色または 3 色が同時に制御すると、対応する二次色も生成できます。センサーの警告またはアラームへのリンクは、CMC III システム内のタスクリンクを介して作成されます。

Features

材質	アルミニウム プラスチック
同梱品	LED ライトストリップ、マグネット式固定具を含む 接続ケーブル 0.1 m 延長ケーブル 2.4 m、CMC III I/O ユニット用のプラグが 4 つ付いています
Ballast	電圧フリー電子安定器
可能な連結	コネクタ経由で給電 ドアスイッチ 直接配線(照明の連結に)
光源	LED
保護等級	I (アース線)
照明器具、取り付け方式	ねじ固定式
DC の場合	1.1 A
寸法：	幅: 18 mm 高さ: 1,830 mm 奥行: 24.2 mm
ソケット	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
定格電圧	24 V (DC)
仕様 (コンセント)	D、Schuko (タイプF、CEE 7/4)
1パック	1 個
純質量	1 kg
総質量	1.28 kg
関税率番号	85311095
ETIM 9	EC000321

Features

ECLASS 8.0

27189241

製品説明

LED light strip, for activation via the CMC III system, the strip contains the RGB colours: red, green, blue