


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7109.200

蛍光灯、1U

State: 2025/12/20 (Source: rittal.com/jp-ja)



DK 7109.200 - 蛍光灯、1 U

482.6 mm (19インチ) レールに取付ける電源接続ケーブル付き照明灯です。蛍光管、8 W、230 V、50 Hz。

Features

品番	DK 7109.200
製品説明	482.6 mm(19インチ)レールに取り付ける電源接続ケーブル付き照明灯です。長穴に取り付けるほか、25 mmのシステム穴に取り付けすることもできます。
材質	アルミニウム、アルマイト処理 プラスチック
同梱品	蛍光灯、1 U 光源 シュコープラグ付き接続ケーブル 取り付け部品を含む
定格出力	8 W
接続ケーブル長さ	2.5 m
可能な連結	接続ケーブル一体型(Schukoプラグ)
光源	蛍光管
スイッチ (タイプ)	内蔵、オン/オフ
Rated impulse withstand voltage, phase to earth	1000 V AC
定格インパルス耐電圧、フェーズ 対フェーズ	500 V AC
定格絶縁電圧	500 V DC/1秒

Features

寸法：	幅: 482.6 mm
定格電圧	230 V、単相、50 Hz
1パック	1 個
純質量	1.05
総質量	1.193
関税率番号	94054990
EAN	4028177305557
ECLASS 8.0	27189241

Approvals

Approvals	TÜV
Explanations	CE適合宣言書