# Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





# DK 7240.280 コンセントバー

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)




### DK 7240.280 - コンセントバー アルミニウムケース内

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。







#### **Features**

品番	DK 7240.280
仕様	FIスイッチ、0.03 A、2極、タイプ A 付き

# **Features**

製品説明	アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットと
	ともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取
	り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました:ブラケットを4
	つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例
	えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マ
	ウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフ
	レームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けるこ
	とができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジ
	ングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25
	mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリー
	は不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コ
	ストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19イ
	ンチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティン
	グレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを
	配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し
	込むことができるので、アングルプラグも使用できます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
	コンセント部分:ポリカーボネート
同梱品	コンセントバー
	取り付けブラケット 2個
	取り付け部品を含む
	プラグ無し接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む
仕様	FIスイッチ、0.03 A、2極、タイプ A 付き
ソケット	5 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
寸法:	高さ: 44 mm
	奥行: 44 mm
	長さ: 482.6 mm
接続ケーブル長さ	長さ: 482.6 mm 2 m

# **Features**

固定サイズ	452.5 mm
公差 (取り付け寸法)	25 mm
定格電圧	250 V AC, 50 Hz
定格電圧	250 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)	16 A
電源接続	スリーブ端子
取り付け方法	25 mmピッチ部品 エンクロージャーフレーム IT ウォール型分岐ボックス、リア、横(幅が足りる場合) 19インチ取り付け面
注記:	アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動 を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラ ケットの穴中心間距離です。
規格:	DIN 49 440-1
コンセントポット	グレー
1パック	1個
純質量	1
総質量	1.054
関税率番号	85366990
EAN	4028177221222
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604

# **Approvals**

Explanations

CE適合宣言書