


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3458.500

導体接続クランプ

State: 2026/02/02 (Source: [ittal.com/jp-ja](https://www.ittal.com/jp-ja))



SV 3458.500 - 導体接続クランプ

円形導体と銅板フレックスバーの接続用。

Features

品番	SV 3458.500
製品説明	丸形ケーブルおよび銅板フレックスバーを接続するために使用します。
材質	鋼板製
表面	亜鉛メッキ、不動態化済
銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	16.5 x 15 mm
注記：	撲線一ブルを接続する場合は、必ずコンダクタースリーブをご使用ください
丸型ケーブルの接続サイズ	35 - 70 mm ²
適用バスバー厚さ	10 mm
1パック	15 個
純質量	1.65
総質量	1.679
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.3 kg CO ₂ eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	85369010
EAN	4028177042766
ETIM 9	EC000001

Features

ETIM 8 EC000001

ECLASS 8.0 27141146

Approvals

Approvals UR + C-UR (recognized)

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書