Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






DK 7240.310 コンセントバー

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)




DK 7240.310 - コンセントバー アルミニウムケース内

アルミ製のダクトに入ったコンセントバー。様々な機能要素を含み、多様な方法で固定できる、異なる長さのものを用意しています。







Features

品番	DK 7240.310
仕様	スイッチ無し

Features

製品説明	アルミニウムケース内のコンセントバーは、各種の機能ユニットと
	ともに、それぞれの国に対応するものを用意しております。特に取
	り付けに関しては実用性と汎用性を重視しました:ブラケットを4
	つのポジションで使用できるので、様々な方法で固定できます。例
	えば、長さ 482 mm のコンセントバーは、482.6 mm (19インチ) マ
	ウンティングレール、19インチマウントフレーム、ハウジングフ
	レームあるいはウォール型分岐ボックスの背面などに取り付けるこ
	とができます。長さが 482 mm を超えるコンセントバーは、ハウジ
	ングフレームに取り付けることができます。コンセントバーは 25
	mm ピッチのすべてのフレームに使用でき、取り付けアクセサリー
	は不要です。これにより選択が容易になり、更なる柔軟性と保管コ
	ストの削減が可能です。ケーブル配線に関しても、482.6 mm (19イ
	ンチ) フレームに装着した場合でもコンセントバーとマウンティン
	グレール間に十分なすき間ができ、折り曲げることなくケーブルを
	配線できます。Schuko (シュコー) コンセントでは 45°の角度で差し
	込むことができるので、アングルプラグも使用できます。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(無着色)
	コンセント部分:ポリカーボネート
同梱品	コンセントバー
	取り付けブラケット 2個
	取り付け部品を含む
	プラグ無し接続ケーブル、2 m、H05VV-F3G1.5 を含む
仕様	スイッチ無し
ソケット	12 x D、Schuko (タイプF、CEE 7/3)
寸法:	高さ: 44 mm
	奥行: 44 mm
	長さ: 658.6 mm
接続ケーブル長さ	2 m

Features

固定サイズ	628.5 mm
公差 (取り付け寸法)	25 mm
定格電圧	250 V AC, 50 Hz
定格電圧	250 V AC, 50 Hz
定格電流 (最大)	16 A
電源接続	スリーブ端子
取り付け方法	25 mmピッチ部品 エンクロージャーフレーム
注記:	アプリケーションにもよりますが、突入電流のピークによる誤作動を防止するために、負荷電流リザーブをお勧めします 固定間隔は25 mmピッチで調整可能。記載の寸法は取り付けブラケットの穴中心間距離です。
規格:	DIN 49 440-1
コンセントポット	グレー
コンセントポット	グレー 1個
	· ·
1パック	1個
1パック 純質量	1個
1パック 純質量 総質量	1個 1 1.2
1パック 純質量 総質量 関税率番号	1個 1 1.2 85366990

Approvals

Approvals

Explanations

CE適合宣言書