


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.050

## CMC III用PSM 測定レール

State: 2026/05/23 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.050 - CMC III用PSM 測定レール

単相または三相の1つまたは2つの給電、差し込みモジュールの差し込み方向を変更することで冗長対応。オプションとして、CMC III システムとの組み合わせで、測定が可能になる。



## Features

---

品番

DK 7859.050

---

製品説明

CMC III システムに直接接続するための測定レールです。この測定レールは、高さ 2000 mm の VX IT、TS IT あるいは TS ラック内に、PSM 取り付けキットを使って、垂直に取り付けることができます。すべての重要な出力パラメーターの表示と監視は、相や給電ごとに可能です。内蔵されているディスプレイによって、ラック内の状態を現地で確認できます。遠隔管理とネットワーク接続は CMC III システムが引き受けます。

---

# Features

---

メリット	<p>モジュール式の拡張可能システム</p> <p>16 Aおよび32 Aの相電流用</p> <p>さまざまなPSM差し込みモジュール(異なるピンパターン)</p> <p>稼働中でもPSM モジュールを差し込むことが可能</p> <p>組み立てが簡単</p> <p>CMC III システムへ直接接続するためのCANバス (RJ 45、ソケット x2)</p> <p>広範囲のマネジメントおよびモニタリング機能(CMC III経由)</p> <p>高い信頼性および 1%の高い測定精度</p> <p>エネルギー効率に優れているエレクトリックデザイン - 最小限の消費電力</p> <p>高品質のアルミニウムハウジング、フレキシブルに取り付け可能</p> <p>電源はCMC III システム経由 (24 V DC)</p> <p>1つの CMC III プロセッシングユニット、最大 8 システムを接続可能です</p> <p>1つの CMC III プロセッシングユニット コンパクトに、最大 4 システムを接続可能です</p>
材質	アルミニウム押出成形プロファイル、アルマイト処理
電源接続	ポート
数	2
給電回路ごとの相	三相
入力電圧	230 V/400 V (50/60 Hz)
定格電流 (最大)	16 A
モジュラージャック (最多)	6
ガイドライン	低電圧指令 2014/35/EU EMC ガイドライン 2014/30/EU
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20

---

# Features

---

規格：	EN 61000-6-1 EN 61 000-6-2 EN 55 022
Measurement functions, description	電圧 V、電流 A、周波数 Hz 有効電力、有効作用、皮相電力、見せかけ作用 力率 (cos $\theta$ ) 中性線電流測定/非対称負荷検出 各位相もしくは給電の測定
適用	エンクロージャータイプ: VX IT TS IT TS 高さ: 2,000 mm
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
1パック	1 個
純質量	4.021 kg
総質量	4.36 kg
関税率番号	85369001
ETIM 9	EC000215
ECLASS 8.0	27371306
製品説明	DK PSM measurement bar, 230 V/400 V, 3~, 16 A, 50/60 Hz, Infeed: 2, For H: 2000 mm

# Approvals

---

# Approvals

---

Approvals

IEC CB

VDE