

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

バスバー CUPONAL

State: 2026/07/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3585.020 - バスバー CUPONAL

銅で被覆されたアルミ製バスバー。



Features

品番	SV 3585.020
製品説明	銅で被覆されたアルミ製バスバーは、バスバーホルダー 9340.000 / 9340.050 を使用してのバスバーシステム構築に適しています。
材質	アルミニウム 銅
定格電流 最大	363 A
注記：	バー温度 65 °C、周囲温度 35 °C のときの定格電流です DIN EN 43 671に準拠した補正係数ダイヤグラム 必要な長さにカット可能
規格：	DIN EN 13 601
断面	20 mm x 10 mm
寸法：	長さ: 2,400 mm
1パック	3 個
純質量	6.3 kg

Features

総質量	6.5 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.7
関税率番号	76042990
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
製品説明	SV Busbar CUPONAL, WH: 20x10 mm, L: 2400 mm

Approvals

Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書
--------------	----------------------