## Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





DK 9055.410

モニター/キーボードユニット

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)



# DK 9055.410 - モニター/キーボードユニット 17インチ TFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備

17インチ TFTディスプレイ付き 1U サイズ スライドイン型ユニット。英語またはドイツ語の キーボードレイアウト。スライドレール付き。



#### **Features**

品番	DK 9055.410
製品説明	このユニットは引き出しに収納されていて一番前まで引き出すと軽く固定されます。モニター部を開けて使用します。ゆえに、このユニットに必要なスペースは、ラック内の 19インチ マウンティングレール上の 1U のみです。
メリット	ビデオ端子はアナログとデジタルの両方に対応 ケーブルは、給電網内部で安全に接続されています。 フロント側はロックできます。 一人で簡単に取り付け可能
塗装色	RAL 9005

© Rittal 2025

#### **Features**

 同梱品	モニター/キーボードユニット、高さ1U
	VGAケーブル
	DVI ケーブル
	USB ケーブル
	Schuko (シュコー) 電源ケーブル
	17インチTFTディスプレイおよびVGA/DVIコネクター装備
	2 x PS/2 ケーブル
	キーボード
	タッチパッド内蔵
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
モニターユニットが閉じられてい モニターユニットが閉じられてい	1 W
るときの最大消費電力	
稼働中の最大消費電力	32 W
インターフェース	VGA (D-SUB HD 15ピン)
	DVI
	1 x USB
	PS/2
プラグ (タイプ)	電気機器コネクター(プラグ型) C14
レイアウト	ドイツ式
品番について	
	が洗がとしてはなり回口で「でし
寸法:	幅: 482.6 mm
寸法:	
寸法:  動作温度範囲	幅: 482.6 mm
	幅: 482.6 mm 奥行: 680 mm

© Rittal 2025

### **Features**

ディスプレイ特性	斜流: 432 mm(17インチ) サイズ: 4:3 コントラスト比: コントラスト比:約1000:1 ディスプレイ輝度: 350 cd/m² 解像度、ディスプレイ: 1280 × 1024 ピクセル 色の数: 16,700,000
1パック	1個
純質量	15.827
総質量	16.66
関税率番号	85286200
EAN	4028177638396
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201

## **Approvals**

Explanations CE適合宣言書

© Rittal 2025