


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.062

クランプフレーム

State: 2026/03/13 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.062 - クランプフレーム

Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルの立方体加工エリアでのハウジングの並列加工により、セットアップ作業の削減と生産性の向上を実現。

Features

品番	AS 4050.062
仕様	空圧式の固定装置
製品説明	Perforex BC マシニングセンターおよび Perforex MT ミリングターミナルでの、立方体加工におけるハウジングの並列加工を可能にします。
Possible number of terminal Boxes for parallel processing	3
注記：	BC マシニングセンター (品番 4050.230) の場合、2枚ドアのタイプに限り固定フレーム (品番 4050.080) の使用が可能になります。
適用品番	4050.107 4050.108 4050.230 4055.920 4055.921 4055.925 4055.926
Suitable for	Perforex BC 1007 HS Perforex BC 1008 HS Perforex BC 2014 HS Perforex MT 2101 Perforex MT 2101 S Perforex MT 2201 Perforex MT 2201 S

Features

固定可能なハウジングの寸法 最大	幅: 370 mm 高さ: 440 mm 奥行: 600 mm
固定可能なハウジングの寸法 最小	幅: 90 mm 高さ: 90 mm 奥行: 90 mm
1パック	1 個
純質量	25 kg
総質量	25 kg
関税率番号	84669360
ETIM 9	EC003010
ETIM 8	EC003010
ECLASS 8.0	36609190
製品説明	AS Multiple fastening, BC 1007/1008/2014, Clamping frame for several small enclosures, - 3 clamping positions in the frame, - Pneumatic clamping device, - Min. enclosure dimensions (W x H x D): 90 x 90 x 90mm