

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.870 ケーブルセット

State: 2026/01/16 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.870 - ケーブルセット スプリングクリップ付き OMアダプター用

開閉器への接続に用いる、加工済み接続ケーブルです。



Features

品番	SV 9340.870
製品説明	開閉器の接続やスプリングクリップ付きOM/OTアダプターの取り付けに用いる、端子装着済みの接続ケーブルです。
材質	絶縁 PVC 温度耐性 105 °C まで 両端超音波圧接
AWG	AWG 10 = 5.26 mm ² □ 6 mm ²
注記：	AWG = 米国ワイヤーゲージ
寸法：	長さ: 140 mm
1パック	15 個
純質量	0.12
総質量	0.13
銅の含有量 (kg / 個)	0.006
関税率番号	85444290

Features

EAN 4028177502727

ETIM 9 EC000839

ECLASS 8.0 27062302

Approvals

Explanations CE適合宣言書
UKCA適合宣言書