Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.437 MC3 サポートレールカッター

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4050.437 - MC3 サポートレールカッター

Cレール 30/15 やサポートレール TS 35/7.5 および TS 35/15 (DIN レール) のバリの出ないカッティングを実現する手動式プロファイル (レール) カッター。希望するレールの長さは、ルーラー (mm/inch) と調整可能なエンドストップとで、繰り返し正確に設定できます。作業台上へ取り付けて使用します。



Features

品番	AS 4050.437
製品説明	Cレール 30/15 やサポートレール TS 35/7.5 および TS 35/15 (DINレール) のバリの出ないカッティングを実現する手動式プロファイル (レール) カッター。希望するレールの長さは、ルーラー (mm/inch) と調整可能なエンドストップとで、繰り返し正確に設定できます。作業台上へ取り付けて使用します。
メリット	プロファイルレールやサポートレールの低コストな手動切断 プロファイルレールやサポートレールのカッティングを、手作業に よる切断よりも、容易にします 偏心レバーで、大きな力を使用せずに、バリの出ないカッティング メンテナンスをあまり必要とせず、長寿命
設置スペース	幅: 1,343 mm 高さ: 1,162 mm 奥行: 312 mm
加工可能な材料	鋼板製 アルミニウム 銅

© Rittal 2025

Features

1パック	1個
純質量	15
総質量	16.15
関税率番号	73269098
EAN	4028177954021
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890

© Rittal 2025