Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.451 自動ストリッピングマシン S22

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4050.451 - 自動ストリッピングマシン S22

さまざまな断面積のワイヤストリッピングを可能にする半自動機

Features

品番	AS 4050.451
仕様	タッチスクリーンディスプレイ
	合計個数カウンター内蔵
	デイリー個数カウンター内蔵
	引きはがし長さやストリップ長さの無段階調整が可能
製品説明	さまざまな断面積のワイヤストリッピングを可能にする半自動機。
メリット	回転つまみによる簡単な断面設定
	ワイヤーの挿入が容易
	ユーザーフレンドリーな操作
仕様	電動式
	ストリップ範囲 $0.05 \sim 6~ ext{mm}^2$ (AWG $30 \sim 10$)
	ストリップ長さ 3 ~ 20 mm (0.12 ~ 0.79 インチ)
	引きはがし長さ 3 ~ 20 mm (0.12 ~ 0.79 in.)
	挿入長さ 22 mm (0.87 インチ)
同梱品	自動ストリッピングマシン S22
	細い導線を引き込むためのスペシャルファンネル
	スペアカッター
寸法:	幅: 190 mm
	高さ: 190 mm
	奥行: 295 mm
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力	70 VA
タクトタイム	0.5 s

© Rittal 2025

Features

1パック	1個
純質量	8.5
総質量	9.06
関税率番号	84798997
EAN	4028177804852
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025 3