Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9342.280 接続アダプター

State: 2025/11/04 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9342.280 - 接続アダプター

中心間隔 60 mm のバスバーシステム用。

Features

SV 9342.280
カバー:ABSプラスチック
シャーシ:ポリアミド製
耐燃性 UL 94-V0 適合
RAL 7035
800 A
690 V、三相
上/下
60 mm
記載してある仕様(テクニカルデータ)は、UL規格採用時と異な
る場合があります
UL認可は、AC使用の場合のみ有効です
DCアプリケーションにおいての定格電圧は、バスバーホルダー
(9340.050/9341.050/9342.050) 内のバスバー配列に依存します。
3 極
幅: 129 mm
高さ: 246 mm
95 - 185 mm²
95 - 300 mm²

© Rittal 2025 2

Features

銅フレックスバーのクランプ接続 範囲 (幅x高さ)	33 x 20 mm
1パック	1個
純質量	1.98
総質量	2.07
銅の含有量 (kg / 個)	0.358
関税率番号	85369010
EAN	4028177503663
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Approvals

Approvals	ABS
	DNV-GL
	Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3