

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.452

自動圧着マシン L8

State: 2026/06/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.452 - 自動圧着マシン L8

絶縁型スリーブ端子 (ばら) 用電空式自動ストリップ圧着装置。

Features

品番	AS 4050.452
仕様	タッチスクリーンディスプレイ
製品説明	絶縁型スリーブ端子 (ばら) 用電空式自動ストリップ圧着装置。
メリット	簡単な操作 絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現 工具を自動的に交換するため、セットアップ時間を必要としない 特殊なケーブルの加工が可能 素早い実装が可能 断面積を自動認識
仕様	断面積 0.5~2.5 mm ² (AWG 20~14) 圧着長さ 8 mm (0.31 インチ) 挿入長さ 35 mm (1.378 インチ) 特殊サイズのプラスチックカラー付きスリーブ端子の加工も可能
同梱品	自動圧着マシン L8 振動式ボウルフューダー 0.5 ~ 1.5 mm ² x 1 振動式ボウルフューダー 1.5 ~ 2.5 mm ² x 1
注記：	標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
寸法：	幅: 390 mm 高さ: 460 mm 奥行: 330 mm
圧縮空気接続	5.5 バール
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz

Features

皮相電力	110 VA
圧着	台形圧着
タクトタイム	1.5 s
1パック	1 個
純質量	34.6 kg
総質量	34.67 kg
関税率番号	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
製品説明	Crimp machine L 8, 0,5-2,5mm ²