

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.454

自動圧着マシン R8 E

State: 2026/07/05 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.454 - 自動圧着マシン R8 E

リールタイプ連鎖形スリーブ端子用電動式自動ストリップ圧着装置。



Features

品番	AS 4050.454
仕様	タッチスクリーンディスプレイ
製品説明	リールタイプ連鎖形スリーブ端子用電動式自動ストリップ圧着装置。
メリット	簡単な操作 素早い調整 工場においても自在に使用可能 素早い消耗品の交換
仕様	断面積 0.5~2.5 mm ² (AWG 20~14) 圧着長さ 8 mm (0.31 インチ) 挿入長さ 40 mm (1.57 インチ)
注記：	標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。
寸法：	幅: 288 mm 高さ: 230 mm 奥行: 345 mm
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz/60 Hz
皮相電力	100 VA

Features

圧着	台形圧着
タクトタイム	1.8 s
1パック	1 個
純質量	16 kg
総質量	16 kg
関税率番号	84798997
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36600890
製品説明	Crimp machine R 8E, 0,5-2,5mm ²