

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

自動カッティングマシン C8+

State: 2026/06/09 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.455 - 自動カッティングマシン C8+

ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。



Features

| | |
|------|---|
| 品番 | AS 4050.455 |
| 仕様 | 操作パネル付き ストップ&ゴー機能 |
| 製品説明 | ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。 |
| メリット | ユーザーフレンドリーな操作 ワイヤの容易な挿入 簡単に開くフィードローラー部 PC とコンパチブル CAE データをインターフェース経由で取り込んでのカッティングも可能 ケーブルマーキングのプロセスを、ディスプレイ上に接続箇所を表示することによって、サポートします プロジェクトや注文を自動カッティングマシン C8+ に簡単に転送 |
| 仕様 | 単線 (より線) 0.08 ~ 10 mm ² (AWG 28 - 8) 単線 (単芯) 0.08 ~ 2.5 mm ² (AWG 28 - 14) 適用ワイヤー長さ 1 ~ 99999 mm 送り速度 0 ~ 1.5 m/秒 調整可能なフィードローラーの接触圧力 DC サーボドライブ 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ) |

Features

| | |
|------------|--|
| 同梱品 | 自動カッティングマシン C8+ 接続ケーブル、プラグ付き ソフトウェアリンク CAE データ インストール用 CD |
| インターフェース | Eplan Pro Panel CAE データ |
| 寸法： | 幅: 380 mm 高さ: 470 mm 奥行: 360 mm |
| 定格電圧 | 100 V~240 V、単相、50 Hz |
| 皮相電力 | 240 VA |
| タクトタイム | 2 s |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 19.74 kg |
| 総質量 | 20.74 kg |
| 関税率番号 | 84798997 |
| ETIM 9 | EC002778 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 36629090 |
| 製品説明 | C8+ automatic cutter, for wires and cables up to 8 mm diameter, |