Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.455 自動カッティングマシン C8+

State: 2025/11/12 (Source: rittal.com/jp-ja)



AS 4050.455 - 自動カッティングマシン C8+

ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。

Features

品番	AS 4050.455
仕様	操作パネル付き
	ストップ&ゴー機能
製品説明	ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。
メリット	ユーザーフレンドリーな操作
	ワイヤの容易な挿入
	簡単に開くフィードローラー部
	PC とコンパチブル
	CAE データをインターフェース経由で取り込んでのカッティングも
	可能
	ケーブルマーキングのプロセスを、ディスプレイ上に接続箇所を表
	示することによって、サポートします
	プロジェクトや注文を自動カッティングマシン C8+ に簡単に転送
仕様	単線 (より線) 0.08 ~ 10 mm² (AWG 28 - 8)
	単線 (単芯) 0.08 ~ 2.5 mm² (AWG 28 - 14)
	適用ワイヤー長さ 1 ~ 99999 mm
	送り速度 0 ~ 1.5 m/秒
	調整可能なフィードローラーの接触圧力
	DC サーボドライブ
	挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)
同梱品	自動カッティングマシン C8+
	接続ケーブル、プラグ付き
	ソフトウェアリンク CAE データ
	インストール用 CD

© Rittal 2025

Features

インターフェース	EPLAN Pro Panel CAE データ
寸法:	幅: 380 mm 高さ: 470 mm
	奥行: 360 mm ———————————————————————————————————
定格電圧	100 V~240 V、単相、50 Hz
皮相電力	240 VA
タクトタイム	2 s
1パック	1個
純質量	19.74
総質量	20.74
関税率番号	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090

© Rittal 2025