

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.455

自動力 ッティングマシン C8+

State: 2026/02/10 (Source: rittal.com/jp-ja)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.455 - 自動カッティングマシン C8+

ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。



Features

品番	AS 4050.455
仕様	操作パネル付き ストップ&ゴー機能
製品説明	ワイヤの長さを自在に調整できる半自動カッター。
メリット	ユーザーフレンドリーな操作 ワイヤの容易な挿入 簡単に開くフィードローラー部 PC とコンパチブル CAE データをインターフェース経由で取り込んでのカッティングも可能 ケーブルマーキングのプロセスを、ディスプレイ上に接続箇所を表示することによって、サポートします プロジェクトや注文を自動カッティングマシン C8+ に簡単に転送
仕様	単線 (より線) 0.08 ~ 10 mm ² (AWG 28 - 8) 単線 (单芯) 0.08 ~ 2.5 mm ² (AWG 28 - 14) 適用ワイヤー長さ 1 ~ 99999 mm 送り速度 0 ~ 1.5 m/秒 調整可能なフィードローラーの接触圧力 DC サーボドライブ 挿入長さ 27 mm (1.06 インチ)

Features

同梱品	自動カッティングマシン C8+ 接続ケーブル、プラグ付き ソフトウェアリンク CAE データ インストール用 CD
インターフェース	Eplan Pro Panel CAE データ
寸法：	幅: 380 mm 高さ: 470 mm 奥行: 360 mm
定格電圧	100 V～240 V、単相、50 Hz
皮相電力	240 VA
タクトタイム	2 s
1パック	1 個
純質量	19.74
総質量	20.74
関税率番号	84798997
EAN	4028177930858
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	36629090