Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 9343.000 NHヒューズ断路器

State: 2025/11/29 (Source: rittal.com/jp-ja)



SV 9343.000 - NHヒューズ断路器

Features

品番	SV 9343.000
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94 適合 コンタクトレール:電解銅、銀メッキ
塗装色	シャーシRAL 7035 カバー:RAL 7035/7001
銅板フレックスバーのカップリン グサイズ	クランプ接続範囲 (幅): 13 mm クランプ接続範囲 (高さ): 13 mm
適用バスバーシステム間隔	60 mm
ケーブル引き出し口	上/下
電源接続	サポート端子
定格作動電流 最大	160 A
定格電圧	690 V、三相
適用NHヒューズサイズ	00
注記:	記載してある仕様 (テクニカルデータ) は、UR アプリケーション時と異なる場合があります。UR 準拠のアプリケーションの場合は、必ず「Special Purpose Fuses」と組み合わせてください。
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク)
寸法:	幅: 106 mm 高さ: 194 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	4 - 95 mm²

© Rittal 2025 2

Features

適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
極数	3 極
Round conductor cross-section	4 - 95 mm²
1パック	1個
純質量	0.84
総質量	0.92
銅の含有量 (kg / 個)	0.2
関税率番号	85369095
EAN	4028177540255
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401

Approvals

Approvals	C-UR
	cQc-ccc
	UR + C-UR (recognized)
Explanations	CE適合宣言書
	UKCA適合宣言書

© Rittal 2025 3