

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4051.022

## 自動圧着マシン LD-I

State: 2025/12/09 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.022 - 自動圧着マシン LD-I ワイヤターミナルWT 24/36用

2連装マガジン付きの電気空気圧式自動ストリッピングおよび圧着マシンは、断面積 4 ～ 6 mm<sup>2</sup> (AWG 12 ～ 10)、圧着長さ 10 ～ 12 mm の絶縁型スリーブ端子を加工するために使用されます。自動圧着マシン LD-I は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタール ワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。



## Features

品番	AS 4051.022
製品説明	2連装マガジン付きの電気空気圧式自動ストリッピングおよび圧着マシンは、断面積 4 ～ 6 mm <sup>2</sup> (AWG 12 ～ 10)、圧着長さ 10 ～ 12 mm の絶縁型スリーブ端子を加工するために使用されます。自動圧着マシン LD-I は、当社の全自動ワイヤアセンブリー装置、リタール ワイヤターミナルとの通信と完全な機能統合のためのインターフェースを備えています。
メリット	簡単な操作 絶縁型スリーブ端子の確実かつ素早い加工を実現 4 mm <sup>2</sup> と 6 mm <sup>2</sup> の全自動 2 連装マガジンのおかげで、エンドスリーブのセットアップ時間は必要ありません ワイヤターミナルに完全に統合されているため、ワイヤアセンブリに手動の手順は必要ありません

# Features

仕様	圧着範囲 4 ～ 6 mm <sup>2</sup> (AWG 12 ～ 10) 4 mm <sup>2</sup> の場合の圧着長さ10 mm (0.39 インチ) または 12 mm (0.47 インチ) 6 mm <sup>2</sup> の場合の圧着長さ12 mm (0.47 インチ) 挿入長さ 28 mm (1.10 インチ)+ 圧着長さ
注記：	標準圧着形式 台形 - 他の形式に関してはお問い合わせください。 独自の機械設備については、リタールの専門のアドバイザーにお問い合わせください。
適用品番	4051.024 4051.036
1パック	1 個
純質量	40
総質量	42
関税率番号	84633000
EAN	4028177964426

# Approvals

Explanations	CE適合宣言書
--------------	---------