

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.040

## NHヒューズ断路器

State: 2026/04/06 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.040 - NHヒューズ断路器 電気機械式ヒューズ監視付き (MSÜ)

## Features

|                     |  |
|---------------------|--|
| 品番                  | SV 9343.040                                      |
| 仕様                  | For 60 mm busbar systems                         |
| 材質                  | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94 適合<br>コンタクトレール：電解銅、銀メッキ       |
| 塗装色                 | シャーシRAL 7035<br>カバー：RAL 7035/7001                |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 13 mm<br>クランプ接続範囲 (高さ): 13 mm      |
| 適用バスバーシステム間隔        | 60 mm  |
| ケーブル引き出し口           | 上/下  |
| 電源接続                | サポート端子   |
| 定格作動電流 最大           | 160 A  |
| 定格電圧                | 690 V、三相   |
| 適用NHヒューズサイズ         | 00   |
| Test specification  | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法：                 | 幅: 106 mm<br>高さ: 194 mm                          |
| 丸型ケーブルの接続サイズ        | 4 - 95 mm <sup>2</sup>                           |

# Features

|                |   |
|----------------|---|
| 適用バスバー         | 高さ: 5, 10 mm  |
| 極数             | 3 極   |
| 丸型ケーブル断面積      | 4 - 95 mm <sup>2</sup>  |
| 1パック           | 1 個   |
| 純質量            | 1.2 kg  |
| 総質量            | 1.311 kg  |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.2   |
| 関税率番号          | 85369095  |
| ETIM 9         | EC000249  |
| ECLASS 8.0     | 27371401  |
| 製品説明           | SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 690 V, 3-pole, box terminal, with electromechanical fuse monitoring |

# Approvals

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Approvals    | CQC-CCC              |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |