

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4055.080

手動油圧パンチャーセット M16～
M40

State: 2026/05/21 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.080 - 手動油圧パンチャーセット M16 ~ M40

パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚：2 または 3 mm。

Features

品番	AS 4055.080
仕様	シリンダーヘッドは 90° 横に向いていて、360° 回転可能
製品説明	パンチダイス付き手動油圧パンチャーセット。加工可能最大材厚：2 または 3 mm。
メリット	内蔵の圧力逃し弁により工具寿命を延長します
同梱品	手動油圧パンチャー パンチダイス、3 スプリットタイプ 5個 油圧ねじ 直径 19 mm 油圧ねじ 直径 9.5 / 19 mm 高速度鋼下穴用ドリル 直径 10 mm スペーサーブッシュセット (3 分割型) プラスチックケース
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
パンチ直径	16.2 mm 20.4 mm 25.4 mm 32.5 mm 40.5 mm

Features

適用ねじ	M16 M20 M25 M32 M40
1パック	1 個
純質量	4.1 kg
総質量	4.16 kg
関税率番号	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
製品説明	Hand hydraulic punch set 90° M16,20,25,32,40 mm
