


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4055.512**

**パンチダイス 円形**

State: 2026/06/19 (Source: [rittal.com/jp-ja](http://rittal.com/jp-ja))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.512 - パンチダイス 円形 鋼板用、3 スプリットタイプ

円形の打ち抜きに使用します

## Features

品番	AS 4055.512
仕様	3 スプリットタイプ
製品説明	円形の打ち抜きに使用します。打ち抜き金型には、スパナあるいは油圧パンチャーを使用します。
同梱品	雌型 雄型 (パンチ)
加工可能な材料	鋼板製
加工可能な最大板厚 (鋼板)	1.5 mm
パンチ直径	12.5 mm
適用ねじ	M12
注記：	スパナを使用する場合は、ボールベアリング付きテンションボルトをご使用ください その他のサイズに関しては、円形パンチダイス (ステンレス) をご覧ください
Suitable for hydraulic bolt order number	4055.660
テンションボルト (直径 x 長さ)	6 x 40 mm
油圧パンチャー用テンションボルト (シャフト) 直径	6 mm 19 mm
1パック	1 個

# Features

---

純質量	0.034 kg
総質量	0.049 kg
関税率番号	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047
製品説明	Splitter hole punch, round for sheet steel, with triple splitting